



전원이 연결된 상태에서 작업하는 경우에는 특수 지침을 따라야 하며, 본 용도로 생산되고 테스트된 특수 공구를 사용해야 합니다.
 바이드물러는 국내 및 국제 테스트 표준을 준수하는 플라이어 제품군을 제공합니다.
 모든 플라이어는 DIN EN 60900에 따라 생산 및 테스트됩니다.
 플라이어는 손의 형태에 맞도록 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 작업이 용이합니다. 손가락이 서로 압착되지 않기 때문에 작업 시 손의 피로도를 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Pliers
주문 번호	9046440000
유형	AIZ 160
GTIN (EAN)	4032248357772
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

너비	160 mm	폭 (인치)	6.2992 inch
순중량	176 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	최대 직경 5mm 컨덕터용 VDE-절연 탈피 플라이어
-------	----------------------------------

플라이어

탈피 직경, 최대	5 mm	보호 절연, 1000 V	예
총 길이	160 mm		

분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		