

LIR 1,5M5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
주문 번호	9200100000
유형	LIR 1,5M5 V
GTIN (EAN)	4032248409860
수량	100 items

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	5.9 mm	깊이 (인치)	0.2323 inch
너비	22.6 mm	폭 (인치)	0.8898 inch
순중량	0.6 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	절연 링-케이블 커넥터 1,5 mm ² / M5
-------	---------------------------------------

커넥터

전선 굽기, 최대	1.5 mm ²	전선 굽기, 최소	0.5 mm ²
컨ектор 단면적	1.5 mm ²	절연	PVC, 사용 가능
크기(볼트)	M 5	크기	M 5
재질/플라스틱	PVC	식별 색상	빨간색
결선 밀도(S1)	0.75 mm	결선 길이 (l)	18.3 mm
내경(d1)	5.3 mm	플라스틱 칼라 길이(b)	11.3 mm
플라스틱 칼라 직경(D)	4 mm	외경(d)	8 mm

분류

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools

절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인
커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190159412	
수량	1 ST	
유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착
GTIN (EAN)	4032248517855	
수량	1 ST	