

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 낫때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
주문 번호	9200230000
유형	LIR 6M4 V
GTIN (EAN)	40322484 10057
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	8.1 mm	깊이 (인치)	0.3189 inch
너비	27.2 mm	폭 (인치)	1.0709 inch
순중량	1.7 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명: 절연 링-케이블 커넥터 6,0 mm² / M4

커넥터

전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	4 mm ²
커넥터 단면적	6 mm ²	절연	PVC, 사용 가능
크기(볼트)	M 4	크기	M 4
재질/플라스틱	PVC	식별 색상	노란색
결선 밀도(S1)	1 mm	결선 길이 (l)	22.4 mm
내경(d1)	4.3 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	14.15 mm
플라스틱 칼러 직경(D)	6.4 mm	외경(d)	9.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전	
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		