


LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
주문 번호	9200250000
유형	LIR 6M6 V
GTIN (EAN)	4032248410071
수량	100 items

LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	8.1 mm	깊이 (인치)	0.3189 inch
너비	29.5 mm	폭 (인치)	1.1614 inch
순중량	1.9 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	절연 링-케이블 커넥터 6,0 mm ² / M6
-------	--

커넥터

전선 굽기, 최대	6 mm ²	전선 굽기, 최소	4 mm ²
컨ектор 단면적	6 mm ²	절연	PVC, 사용 가능
크기(볼트)	M 6	크기	M 6
재질/플라스틱	PVC	식별 색상	노란색
결선 밀도(S1)	1 mm	결선 길이 (l)	24.65 mm
내경(d1)	6.4 mm	플라스틱 컬러 길이(b)	14.15 mm
플라스틱 컬러 직경(D)	6.4 mm	외경(d)	12 mm

분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착,
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착
수량	1 ST	