

PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
주문 번호	9200290000
유형	LIS 1,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248410118
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	5.8 mm	깊이 (인치)	0.2283 inch
너비	22.4 mm	폭 (인치)	0.8819 inch
순중량	0.68 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	절연 분기식 케이블 커넥터 1,5 mm ² / M3
-------	--

커넥터

전선 굵기, 최대	1.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
절연	사용 가능	크기(볼트)	M 3
크기	M 3	재질/플라스틱	PVC
식별 색상	빨간색	결선 밀도(S1)	0.75 mm
내경(d1)	3.2 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	11.3 mm
플라스틱 칼러 직경(D)	4 mm	외경(d)	5.7 mm

분류

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

