# 데이터 시트

### **LIS 2,5M3 V**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

#### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5 mm²,파란색
주문 번호	9200350000
유형	LIS 2,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248410170
수량	100 items



### **LIS 2,5M3 V**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
7101	C 1	7101 (01 71)	0.0400 :	
깊이 너비	6.1 mm 22.7 mm	깊이 (인치) 표 (인칭)	0.2402 inch 0.8937 inch	
<u>너미</u> 순중량	0.78 g	폭 (인치)	0.8937 Inch	
<u> </u>	0.78 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	군구, 에죄 미슨제 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
ILACII SVIIC				
기술 데이터				
품목 설명	3 서머 저어 보기시 케이브 기네트			
古국 <sup>'</sup> 글 징	절연 분기식 케이블 커넥터 2,0 mm² / M3			
커넥터				
지시 그리 취리	0.5	711 771 A	4.5	
전선 굵기, 최대 전성	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>	
절연 그 기	사용 가능	크기(볼트)	M 3	
크기	M 3	재질/플라스틱	PVC	
식별 색상	파란색	결선 밀도(S1)	0.8 mm	
내경(d1)	3.2 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	11.3 mm	
플라스틱 칼러 직경(D)	4.5 mm 외경(d) 5.7 mm			
분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 15.0	27-40-02-92			

카탈로그 상태 / 도면 2



## **LIS 2,5M3 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



