


## LIS 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

## 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색
주문 번호	<a href="#">9200350000</a>
유형	LIS 2,5M3 V
GTIN (EAN)	4032248410170
수량	100 items

## LIS 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	6.1 mm	깊이 (인치)	0.2402 inch
너비	22.7 mm	폭 (인치)	0.8937 inch
순중량	0.78 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	절연 분기식 케이블 커넥터 2,0 mm <sup>2</sup> / M3
-------	--

## 커넥터

전선 굽기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>
절연	사용 가능	크기(볼트)	M 3
크기	M 3	재질/플라스틱	PVC
식별 색상	파란색	결선 밀도(S1)	0.8 mm
내경(d1)	3.2 mm	플라스틱 컬러 길이(b)	11.3 mm
플라스틱 컬러 직경(D)	4.5 mm	외경(d)	5.7 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**LIS 2,5M3 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

