# 데이터 시트


## LIS 6M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,4 mm² - 6 mm²,노란색
주문 번호	9200420000
<del></del>	LIS 6M5 V
GTIN (EAN)	4032248410262
수량	100 items



## LIS 6M5 V



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
고 깊이	8 mm	깊이 (인치)	0.315 inch
<sup>료이</sup> 너비	26.9 mm	표어 (원시) 폭 (인치)	1.0591 inch
<del>디미</del> 순중량	1.63 g	국(전시)	1.059 1 111011
	1.03 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
기술 데이터			
12 -11-1-1	<u> </u>		
품목 설명	절연 분기식 케이블 커넥터 6,0 mm² / M5		
커넥터			
전선 굵기, 최대	6 mm²	전선 굵기, 최소	4 mm²
절연 	사용 가능	크기(볼트)	M 5
크기	M 5	재질/플라스틱	PVC
식별 색상	노란색	결선 밀도(S1)	1 mm
결선 길이 (I)	21.35 mm	내경(d1)	5.3 mm
플라스틱 칼러 길이(b)	14.15 mm	플라스틱 칼러 직경(D)	6.4 mm
외경(d)	9 mm		
분류			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
TIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
CLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
-02 100 1 110			
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92

카탈로그 상태 / 도면 2



## LIS 6M5 V




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## LIS 6M5 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### **Crimping tools**



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

## 일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
유형 주문 번호	CTI 6 G 9202850000	버전 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,
		·-

카탈로그 상태 / 도면 4