## 데이터 시트

## LIP 2,5R12 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

#### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5 mm²,파란색
주문 번호	9200470000
유형	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
수량	100 items

카탈로그 상태 / 도면 1



## LIP 2,5R12 V



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

<u> </u>				
OHS	 준수			
:i수 및 중량	,— ·			
11 200	-			
깊이	6.2 mm	깊이 (인치)	0.2441 inch	
-  -	23.3 mm	폭 (인치)	0.9173 inch	
중량	0.61 g			
환경 제품 규정 준수				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T A AUGU -1 T -11			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
기술 데이터			,	
품목 설명	절연 핀-케이블 커넥터 2.5			
J7 20	mm <sup>2</sup> L=12 mm			
커넥터			'	
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm²	
절연	사용 가능, PVC	크기(핀 길이)	12 mm	
크기	12.0 mm	재질/플라스틱	PVC	
길이 1 (I1)	22 mm	식별 색상	파란색	
샤프트의 내경 (d3)	4.7 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	10 mm	
플라스틱 칼러 직경(D)	4.7 mm			
분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	FC0010F0	
TIM 8.0	EC001059 EC001059	ETIM 9.0	EC001059 EC001059	
TIM 10.0	EC001059 EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-40-02-92	LULA33 14.U	Z1-4U-UZ-8Z	
ECLASS 15.U	27-40-02-92			

카탈로그 상태 / 도면 2



## LIP 2,5R12 V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com