


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

## 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5 mm²,파란색
주문 번호	9200470000
유형	LIP 2,5R12 V
GTIN (EAN)	4032248410316
수량	100 items





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
7101		7101 (0171)		
깊이	6.2 mm	깊이 (인치) 	0.2441 inch	
너비	23.3 mm	폭 (인치)	0.9173 inch	
순중량	0.61 g			
환경 제품 규정 준수				
	7.4. all all 7.11			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
기술 데이터				
품목 설명	절연 핀-케이블 커넥터 2.5 mm² L=12 mm	절연 핀-케이블 커넥터 2.5 mm² L=12 mm		
커넥터				
전선 굵기, 최대	2.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	1.5 mm²	
절연	사용 가능, PVC	크기(핀 길이)	12 mm	
크기	12.0 mm	재질/플라스틱	PVC	
<u>길이 1 (I1)</u>	22 mm	식별 색상	파란색	
샤프트의 내경 (d3)	4.7 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	10 mm	
플라스틱 칼러 직경(D)	4.7 mm		,	
분류				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059 EC001059	ETIM 9.0	EC001059 EC001059	
ETIM 10.0	EC001059 EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-02-92	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-02-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-02-92	
ECLASS 15.0	27-40-02-92		27-40-02-02	
202700 10.0	27 40 02 02			

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### **Crimping tools**



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

#### 일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전		
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 2.5mm², 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190159412			
수량	1 ST			
유형	CTI 6	버전		
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착		
GTIN (EAN)	4008190044527			
수량	1 ST			
유형	CTI 6 G	버전		
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착,		
GTIN (EAN)	4032248517855	평행 압착		
수량	1 ST			

카탈로그 상태 / 도면 4