


LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색 |
| 주문 번호 | 9200470000 |
| 유형 | LIP 2,5R12 V |
| GTIN (EAN) | 4032248410316 |
| 수량 | 100 items |

LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 6.2 mm | 깊이 (인치) | 0.2441 inch |
| 너비 | 23.3 mm | 폭 (인치) | 0.9173 inch |
| 순중량 | 0.61 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | |
|-------|--|
| 품목 설명 | 절연 핀-케이블 커넥터 2.5 mm ² L=12 mm |
|-------|--|

커넥터

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 전선 굽기, 최대 | 2.5 mm ² | 전선 굽기, 최소 | 1.5 mm ² |
| 절연 | 사용 가능, PVC | 크기(핀 길이) | 12 mm |
| 크기 | 12.0 mm | 재질/플라스틱 | PVC |
| 길이 1 (I1) | 22 mm | 식별 색상 | 파란색 |
| 샤프트의 내경 (d3) | 4.7 mm | 플라스틱 컬러 길이(b) | 10 mm |
| 플라스틱 컬러 직경(D) | 4.7 mm | | |

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



LIP 2,5R12 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HTI 15 | 버전 |
| 주문 번호 | 9014400000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | CTI 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 9006120000 | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | CTI 6 G | 버전 |
| 주문 번호 | 9202850000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 수량 | 1 ST | |