

PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">9200550000</a>  |
| 유형         | LIF 2,5F488 R   |
| GTIN (EAN) | 40322484 10392  |
| 수량         | 100 items   |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 6.4 mm  | 깊이 (인치) | 0.252 inch  |
| 너비  | 19.2 mm | 폭 (인치)  | 0.7559 inch |
| 순중량 | 0.75 g  |         |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

|       |  |
|-------|--|
| 품목 설명 | 절연 탭-커넥터 슬리브 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,8x0,8 |
|-------|--|


커넥터

|                 |                     |               |                     |
|-----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 전선 굵기, 최대       | 2.5 mm <sup>2</sup> | 전선 굵기, 최소     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 컨덕터 단면적         | 1.5 mm <sup>2</sup> | 절연            | 사용 가능, 부분 절연        |
| 크기(플랫 블레이드 커넥터) | 4.8 x 0.8 mm        | 크기            | 4.8 x 0.8 mm        |
| 재질/플라스틱         | PVC                 | 식별 색상         | 파란색                 |
| 플러그인 폭(d2)      | 4.8 mm              | 플러그인 밀도(d3)   | 0.8 mm              |
| 플라스틱 칼러 길이(b)   | 10 mm               | 플라스틱 칼러 직경(D) | 5 mm                |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC0005 16   | ETIM 9.0    | EC0005 16   |
| ETIM 10.0   | EC0005 16   | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |

도면



액세서리

Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구  
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | HTI 15                     | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9014400000</a> | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 이중 압착       |  |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |
| 유형         | CTI 6                      | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9006120000</a> | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착      |  |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |
| 유형         | CTI 6 G                    | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9202850000</a> | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 평행 압착 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |