


LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
주문 번호	9200560000
유형	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
수량	100 items

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.7 mm	깊이 (인치)	0.3031 inch
너비	20.8 mm	폭 (인치)	0.8189 inch
순중량	1.13 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	절연 탭-커넥터 슬리브 2,5 mm ² / 6,3x0,8
-------	--

커넥터

전선 굽기, 최대	2.5 mm ²	전선 굽기, 최소	1.5 mm ²
컨ектор 단면적	2.5 mm ²	절연	사용 가능, 부분 절연
크기(플랫 블레이드 커넥터)	6.3 x 0.8 mm	크기	6.3 x 0.8 mm
재질/플라스틱	PVC	식별 색상	파란색
플러그인 폭(d2)	6.3 mm	플러그인 밀도(d3)	0.8 mm
플라스틱 칼라 길이(b)	10 mm	플라스틱 칼라 직경(D)	5 mm

분류


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전
주문 번호	9014400000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190159412	
수량	1 ST	
유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	CTI 6 G	버전
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착
GTIN (EAN)	4032248517855	
수량	1 ST	