

PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색
주문 번호	<a href="#">9200570000</a>
유형	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	4032248410415
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	7.7 mm	깊이 (인치)	0.3031 inch
너비	23.8 mm	폭 (인치)	0.937 inch
순중량	1.64 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	절연 탭-커넥터 슬리브 6,0 mm <sup>2</sup> / 6,3x0,8
-------	--------------------------------------------


커넥터

전선 굵기, 최대	6 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	4 mm <sup>2</sup>
컨덕터 단면적	6 mm <sup>2</sup>	절연	사용 가능, 부분 절연
크기(플랫 블레이드 커넥터)	6.3 x 0.8 mm	크기	6.3 x 0.8 mm
재질/플라스틱	PVC	식별 색상	노란색
플러그인 폭(d2)	4.8 mm	플러그인 밀도(d3)	0.8 mm
플라스틱 칼러 길이(b)	13 mm	플라스틱 칼러 직경(D)	6.8 mm

분류

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

도면



Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구  
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	HTI 15	버전	
주문 번호	<a href="#">9014400000</a>	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190159412		
수량	1 ST		
유형	CTI 6	버전	
주문 번호	<a href="#">9006120000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	<a href="#">9202850000</a>	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		