



브랜치가 있는 PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브
(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
주문 번호	9200630000
유형	LIF 6T638 R
GTIN (EAN)	40322484 10477
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	8.2 mm	깊이 (인치)	0.3228 inch
너비	23.8 mm	폭 (인치)	0.937 inch
순중량	1.87 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	분기 포함 플랫 블레이드 소켓, 4.0-6.0 mm ²
-------	--

커넥터

전선 굵기, 최대	6 mm ²	전선 굵기, 최소	4 mm ²
절연	사용 가능, 부분 절연	크기(플랫 블레이드 커넥터)	6.3 x 0.8 mm
크기	6.3 x 0.8 mm	재질/플라스틱	PVC
식별 색상	노란색	플러그인 폭(d2)	6.3 mm
플러그인 밀도(d3)	0.8 mm	플라스틱 칼러 길이(b)	13 mm
플라스틱 칼러 직경(D)	6.8 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

Crimping tools



- 절연 커넥터용 압착공구
케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능
 - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
 - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전	
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		
유형	CTI 6 G	버전	
주문 번호	9202850000	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 평행 압착	
GTIN (EAN)	4032248517855		
수량	1 ST		