데이터 시트

CA INDENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

별도 주문 구매만 가능





- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper
주문 번호	<u>9200750000</u>
유형	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
수량	1 items



CA INDENT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	490 mm	깊이 (인치)	19.2913 inch
높이	420 mm	높이 (인치)	16.5354 inch
너비	450 mm	 폭 (인치)	17.7165 inch
순중량	55000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.14 - 2.5(~AWG16-13)	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 2 s	 소모품	회전 접점
마축 공기 결선	5 bar	 전기 결선	100-240 V / 50/65 Hz

분류

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		