

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

별도 주문 구매만 가능



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | Automatic stripper and crimper |
| 주문 번호 | 9200750000 |
| 유형 | CA INDENT |
| GTIN (EAN) | 4032248411801 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|--------------|
| 길이 | 490 mm | 길이 (인치) | 19.2913 inch |
| 높이 | 420 mm | 높이 (인치) | 16.5354 inch |
| 너비 | 450 mm | 폭 (인치) | 17.7165 inch |
| 순중량 | 55000 g | | |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

| | | | |
|----------|------------------------|-------|----------------------|
| 탈피 범위 | 0.14 - 2.5 (~AWG16-13) | 드라이브 | 전자유압식 |
| 펄스 시간 | 약 2 s | 소모품 | 회전 접점 |
| 압축 공기 결선 | 5 bar | 전기 결선 | 100-240 V / 50/65 Hz |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |