HTF AFK 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



역전식/스탬프 처리 접점용 압착 공구

- 라쳇을 이용한 정교한 압착
- 잘못된 작동 시 탈착 옵션
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.2mm², 2.5mm², B-압착
<u>9201040000</u>
HTF AFK 2.5
4032248419678
1 items



HTF AFK 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	l수	및	중	량

시구 첫 중앙				
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch	
순중량	533 g			
환경 제품 규정 준수			'	
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012			
기술 데이터				
품목 설명	개방 크림프 갈퀴 포함 AFK 플랫 블레이드 접점용 압착 공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함	
공구 데이터 압착				
와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²	압착 유형/프로파일	B-압착 	
접점 설명				
접점의 유형	바이드뮬러 FEKO ZRV	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 12	
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 24	압착 범위, 최대	2.5 mm ²	
압착 범위, 최소	0.2 mm ²			
분류			'	
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168	
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168	
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11	
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11	
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11	
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11	
ECLASS 15.0	21-04-38-11	·		

카탈로그 상태 / 도면 2



HTF AFK 2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

노변

그림과 유사

