

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



역전식/스탬프 처리 접점용 압착 공구

- 라쳇을 이용한 정교한 압착
- 잘못된 작동 시 탈착 옵션
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.2mm², 2.5mm², B-압착
주문 번호	9201040000
유형	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	533 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	개방 크림프 갈퀴 포함 AFK 플랫폼 블레이드 접점용 압착 도구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	-------------------------------------	----	--------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	2.5 mm ²	압착 유형/프로파일	B-압착
-------------------	---------------------	------------	------

접점 설명

접점의 유형	바이드물러 FEKO ZRV	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 12
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 24	압착 범위, 최대	2.5 mm ²
압착 범위, 최소	0.2 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

도면

그림과 유사

