

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톰 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능성이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

**일반 주문 데이터**

버전	공구, 탈피 및 절단 공구
주문 번호	<a href="#">9202230000</a>
유형	MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486168
수량	1 items

## MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	520.28 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 기술 데이터

품목 설명	PVC 및 PTFE 등의 절연재를 사용하는 AWG 커넥터용 탈피 및 절단 공구
-------	---

## 탈피 공구

케이블 유형	PTFE 및 PVC 절연 사용 AWG 커넥터	동축 케이블 - 연질, 최대	6 mm <sup>2</sup>
커넥터 단면적(절단 용량)	6 mm <sup>2</sup>	최대 절단 용량, 경질	2.5 mm <sup>2</sup>
최대 절단 용량, 가는 꼬임	6 mm <sup>2</sup>	최대 절단 용량, 리본	10.2 mm x 4 mm
탈피 범위 AWG, 최대	16 AWG	탈피 범위 AWG, 최소	26 AWG
탈피 길이, 최소	2 mm	전선 굽기, 최대	6 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	0.12 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 사용 예




## MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리 / 교체 부품



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 총족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능성이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

## 일반 주문 데이터

유형	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	버전
주문 번호	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
수량	1 ST	
유형	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	버전
주문 번호	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	버전
주문 번호	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	버전
주문 번호	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	버전
주문 번호	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX ASI	버전
주문 번호	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX AWG	버전
주문 번호	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	버전
주문 번호	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX POF	버전
주문 번호	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
수량	1 ST	
유형	AIE MULTI-STRIPAX PV	버전
주문 번호	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
수량	1 ST	

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	ERAN MULTI-STRIPAX	버전
주문 번호	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
수량	1 ST	
유형	ERME MULTI-STRIPAX	버전
주문 번호	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
수량	1 ST	