



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음 , 압착 공구: CTI 6, 탈피 공구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.5
주문 번호	<u>9202600000</u>
유형	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	330 mm	깊이 (인치)	12.9921 inch
높이	79 mm	 높이 (인치)	3.1102 inch
너비	413 mm	 폭 (인치)	16.2598 inch
순중량	4796.62 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028	

기술 데이터

세트에는 최대 6 mm²용	
크림프 공구, 탈피 공구 및	
절연 커넥터 포함	
	크림프 공구, 탈피 공구 및

분류

압착 범위, 최대	6 mm²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
패키징	플라스틱 상자	 탈피 공구	STRIPAX
합착 공구	CTI 6	AEH 수	1900 pcs.

분류

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
ECLASS 9.1	27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
ECLASS 11.0	27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
ECLASS 13.0	27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN) STRIPAX 9005000000

4008190072506

수량 1 ST 버전

버전

공구, 탈피 및 절단 공구

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 CTI 6

9006120000

4008190044527

압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 이중 압착

GTIN (EAN) 수량 1 ST

링 케이블 러그





PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	LIR 6M5 V	버전
주문 번호	9200240000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410064	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M6 V	버전
유형 주문 번호	LIR 6M6 V 9200250000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,6 mm²,4 mm² - 6 mm²
		·-

핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 6R14 V	버전
주문 번호	9200480000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,4 mm² - 6 mm²,노란색
GTIN (EAN)	4032248410323	
수량	100 ST	

링 케이블 러그

PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함





일반 주문 데이터

유형	LIR 2,5M5 V	버전
주문 번호	9200180000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ²
수량	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형 LIF 2,5F638 R 버전 주문 번호 9200560000 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터, $2.5~\text{mm}^2$, $1.5~\text{mm}^2$ - 2.5GTIN (EAN) 4032248410408 mm²,파란색 수량 100 ST

핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 1,5R12 V	버전
주문 번호	9200460000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm²,빨간색
수량	100 ST	
유형	LID O ED40 V	
ਜੱਲ	LIP 2,5R12 V	버전
규영 주문 번호	9200470000	버선 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5
	,	·-

조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계솔더 처리 없음



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 LIB 6B26 VF 주문 번호 9200510000 GTIN (EAN) 4032248410354

100 ST

버전

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,4 mm² - 6 mm²,노란색

링 케이블 러그

수량

PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함





일반 주문 데이터

유형 LIR 1,5M4 V 버전 주문 번호 9200090000 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²

GTIN (EAN) 4032248409853

100 ST 수량

포크형 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

LIS 6M6 V 버전 주문 번호 9200430000 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,4 mm² - 6 mm²,노란색 GTIN (EAN) 4032248410279 수량 100 ST



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형 LIF 1,5F638 R 주문 번호 9200540000

GTIN (EAN) 4032248410385

수량 100 ST 버전

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5

mm²,빨간색

조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

일반 주문 데이터

GTIN (EAN)

수량

유형 LIB 2,5B25 VF 주문 번호 9200500000

4032248410347

100 ST

버전

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5

mm²,파란색

포크형 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

LIS 1,5M4 V 유형 주문 번호 9200310000 버전

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,0.5 mm² - 1.5

GTIN (EAN) 4032248410132 mm²,빨간색

수량 100 ST

작성 날짜 29.11.2025 12:01:49 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 LIS 2,5M5 V 버전 9200380000 주문 번호

4032248410224 100 ST

케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm² - 2.5

mm²,파란색

링 케이블 러그

GTIN (EAN)

수량

PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함





일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M5 V	버전
주문 번호	9200100000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M6 V	버전
유형 주문 번호	LIR 2,5M6 V 9200190000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5
	,	·-

인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	EINSATZ BA8-PSC 80	버전
주문 번호	9202310000	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248486687	
수량	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm²,빨간색
수량	100 ST	
유형	LIF 6F638 R	버전
유형 주문 번호	LIF 6F638 R 9200570000	버전 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,6 mm²,4 mm² - 6

조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계솔더 처리 없음

일반 주문 데이터

유형 LIB 1,5B25 VF 주문 번호 9200490000 케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,0.5 mm² - 1.5 GTIN (EAN) 4032248410330 mm²,빨간색 수량 100 ST

케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음 • 인서트로 구분 가능





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 KOFFER PSC80 PC 주문 번호 <u>9202330000</u> GTIN (EAN) 4032248486700 버전 공구, 빈 상자/케이스

수량 1 ST