

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음, 압착 공구: CTI 6, 탈피 공구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.5
주문 번호	<a href="#">9202600000</a>
유형	CRIMPSET CTI 6
GTIN (EAN)	4032248502769
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

**CRIMPSET CTI 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	330 mm	길이 (인치)	12.9921 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	413 mm	폭 (인치)	16.2598 inch
순중량	4796.62 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

기술 데이터

품목 설명	세트에는 최대 6 mm <sup>2</sup> 용 크림프 도구, 탈피 도구 및 절연 커넥터 포함
-------	---

분류

압착 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>
패키징	플라스틱 상자	탈피 도구	STRIPAX
압착 도구	CTI 6	AEH 수	1900 pcs.

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 공구



- 탈피 톨(자동 자가조정 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

### 일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전	
주문 번호	<a href="#">9005000000</a>	공구, 탈피 및 절단 공구	
GTIN (EAN)	4008190072506		
수량	1 ST		

### Crimping tools




- 절연 커넥터용 압착공구  
 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
  - 오작동 시 풀림 기능
  - 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
  - DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

### 일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전	
주문 번호	<a href="#">9006120000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 타원형 압착, 이중 압착	
GTIN (EAN)	4008190044527		
수량	1 ST		

### 링 케이블 러그

- PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함



## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	LIR 6M5 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200240000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410064	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M6 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200250000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
수량	100 ST	

#### 핀 케이블 러그




PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIP 6R14 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410323	
수량	100 ST	

#### 링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIR 2,5M5 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	mm <sup>2</sup>
수량	100 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIF 2,5F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200560000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410408		
수량	100 ST		

#### 핀 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIP 1,5R12 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200460000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410309		
수량	100 ST		
유형	LIP 2,5R12 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410316		
수량	100 ST		

#### 조인트 커넥터



- PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음

CRIMPSET CTI 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	LIB 6B26 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410354		
수량	100 ST		

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M4 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
수량	100 ST		

포크형 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

유형	LIS 6M6 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410279		
수량	100 ST		

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200540000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410385		
수량	100 ST		

#### 조인트 커넥터



- PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음

#### 일반 주문 데이터

유형	LIB 2,5B25 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410347		
수량	100 ST		

#### 포크형 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

#### 일반 주문 데이터

유형	LIS 1,5M4 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200310000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410132		
수량	100 ST		

## CRIMPSET CTI 6


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	LIS 2,5M5 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200380000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색
GTIN (EAN)	4032248410224	
수량	100 ST	

### 링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M5 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200100000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409860	
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M6 V	버전
주문 번호	<a href="#">9200190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410019	
수량	100 ST	

### 인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

### 일반 주문 데이터

유형	EINSATZ BA8-PSC 80	버전
주문 번호	<a href="#">9202310000</a>	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248486687	
수량	1 ST	

## CRIMPSET CTI 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410361		
수량	100 ST		
유형	LIF 6F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410415		
수량	100 ST		

### 조인트 커넥터



- PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음

### 일반 주문 데이터

유형	LIB 1,5B25 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410330		
수량	100 ST		

### 케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC80 PC	버전	
주문 번호	<a href="#">9202330000</a>	공구, 빈 상자/케이스	
GTIN (EAN)	4032248486700		
수량	1 ST		