

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 모음 , 압착 공구: PZ 6 Roto/CTI 6, 틸피 공구: STRIPAX, 압착 범위, 최소: 0.14, 컬러 코드: DIN
주문 번호	9202610000
유형	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	330 mm	깊이 (인치)	12.9921 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	413 mm	폭 (인치)	16.2598 inch
순중량	4871.4 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

분류

압착 범위, 최대	6 mm ²	압착 범위, 최소	0.14 mm ²
패키징	플라스틱 상자	탈피 공구	STRIPAX
압착 공구	PZ 6 Roto/CTI 6	컬러 코드	DIN
AEH 수	2000 pcs.		

분류

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



- 탈피 둘(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	9005000000	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

유형	CTI 6	버전
주문 번호	9006120000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착
GTIN (EAN)	4008190044527	
수량	1 ST	
유형	PZ 6 ROTO L	버전
주문 번호	1444050000	압착 공구, 폐를용 압착 공구, 0.14mm ² , 6mm ² , 사다리꼴 압착
GTIN (EAN)	4050118248593	
수량	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14D W	버전
주문 번호	9019010000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190120931	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R	버전
주문 번호	9019080000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190090623	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15D BL	버전
주문 번호	9019160000	와이어 종단 페를, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190028732	
수량	500 ST	
유형	H4,0/18D GR	버전
주문 번호	9019190000	와이어 종단 페를, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/20D GE	버전
주문 번호	9019220000	와이어 종단 페를, 표준, 14 mm, 12 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190151607	
수량	100 ST	


CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 6M6 V	버전
주문 번호	9200250000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
수량	100 ST	

핀 케이블 러그




PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 6R14 V	버전
주문 번호	9200480000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410323	
수량	100 ST	

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 2,5M5 V	버전
주문 번호	9200180000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm ²
수량	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 2,5F638 R	버전
주문 번호	9200560000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 1,5R12 V	버전
주문 번호	9200460000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	
유형	LIP 2,5R12 V	버전
주문 번호	9200470000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	LIB 6B26 VF	버전
주문 번호	9200510000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410354	
수량	100 ST	

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M4 V	버전
주문 번호	9200090000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm ²
수량	100 ST	

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F638 R	버전
주문 번호	9200540000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² , 빨간색
수량	100 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

조인트 커넥터




PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 슬더 처리 없음

일반 주문 데이터

유형	LIB 2,5B25 VF	버전
주문 번호	9200500000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² , 파란색
수량	100 ST	

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 슬더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M5 V	버전
주문 번호	9200100000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm ²
수량	100 ST	

인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	EINSATZ BA8-PSC 80	버전
주문 번호	9202310000	인서트 모음
GTIN (EAN)	4032248486687	
수량	1 ST	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410361	
수량	100 ST	
유형	LIF 6F638 R	버전
주문 번호	9200570000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410415	
수량	100 ST	

조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

일반 주문 데이터

유형	LIB 1,5B25 VF	버전
주문 번호	9200490000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410330	
수량	100 ST	

케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 꺾쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC80 PC	버전
주문 번호	9202330000	공구, 빈 상자/케이스
GTIN (EAN)	4032248486700	
수량	1 ST	