

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



압착 세트

### 일반 주문 데이터

버전	세트 박스, 컬러 코드: DIN
주문 번호	<a href="#">9202640000</a>
유형	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

**CRIMP-SET KONTAKTE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**치수 및 중량**

길이	330 mm	길이 (인치)	12.9921 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	413 mm	폭 (인치)	16.2598 inch
순중량	3050.96 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**기술 데이터**

품목 설명	절연 커넥터 및 플라스틱 소매 와이어 종단 페룰이 적용된 크림프 세트 접점
-------	---

**분류**

패키징	플라스틱 상자	컬러 코드	DIN
AEH 수	2000 pcs.		

**분류**

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

폴리에틸렌 백 루즈 포장




- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14D W	버전
주문 번호	<a href="#">9019010000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4008190120931	
수량	500 ST	
유형	H0,75/14D GR	버전
주문 번호	<a href="#">9019040000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190099077	
수량	500 ST	
유형	H1,0/14D R	버전
주문 번호	<a href="#">9019080000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190090623	
수량	500 ST	
유형	H1,5/14D SW	버전
주문 번호	<a href="#">9019120000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190153793	
수량	500 ST	
유형	H2,5/15D BL	버전
주문 번호	<a href="#">9019160000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190028732	
수량	500 ST	
유형	H4,0/18D GR	버전
주문 번호	<a href="#">9019190000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색
GTIN (EAN)	4008190141349	
수량	500 ST	

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm<sup>2</sup>



6 mm<sup>2</sup>

- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	H6.0/20D GE	버전	
주문 번호	<a href="#">9019220000</a>	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 노란색	
GTIN (EAN)	4008190151607		
수량	100 ST		

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 6M6 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200250000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
수량	100 ST		

인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전	
주문 번호	<a href="#">9028460000</a>	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310029		
수량	100 ST		
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전	
주문 번호	<a href="#">9028450000</a>	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310012		
수량	1 ST		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

핀 케이블 러그




- PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

유형	LIP 6R14 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410323		
수량	100 ST		

링 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 2,5M5 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409808		
수량	100 ST		

케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 2,5F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200560000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410408		
수량	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 핀 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIP 1,5R12 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200460000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410309		
수량	100 ST		
유형	LIP 2,5R12 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410316		
수량	100 ST		

### 조인트 커넥터




- PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
  - 솔더 처리 없음

### 일반 주문 데이터

유형	LIB 6B26 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410354		
수량	100 ST		

### 링 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M4 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5	
GTIN (EAN)	4032248409853	mm <sup>2</sup>	
수량	100 ST		

### 케이스




- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

### 일반 주문 데이터

유형	KOFFER CARRY LITE 55	버전	
주문 번호	<a href="#">9202000000</a>	공구, 빈 상자/케이스	
GTIN (EAN)	4032248481231		
수량	1 ST		

### 케이블-러그 슬리브



- PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)
- 상용 설계
  - 솔더 처리 없음
  - 갈때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200540000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5	
GTIN (EAN)	4032248410385	mm <sup>2</sup> , 빨간색	
수량	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 조인트 커넥터




PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

### 일반 주문 데이터

유형	LIB 2,5B25 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 파란색	
GTIN (EAN)	4032248410347		
수량	100 ST		

### 링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M5 V	버전	
주문 번호	<a href="#">9200100000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
수량	100 ST		

### 케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

### 일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410361		
수량	100 ST		

## CRIMP-SET KONTAKTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	LIF 6F638 R	버전	
주문 번호	<a href="#">9200570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , 노란색	
GTIN (EAN)	4032248410415		
수량	100 ST		

## 조인트 커넥터



PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음

## 일반 주문 데이터

유형	LIB 1,5B25 VF	버전	
주문 번호	<a href="#">9200490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , 빨간색	
GTIN (EAN)	4032248410330		
수량	100 ST		