



모듈형 플러그 커넥터 시스템 WE 및 DEC용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 하나의 공구로 세 가지 기능 사용

일반 주문 데이터

버전	프레싱 공구, 접점용 압착 공구
주문 번호	9202800000
유형	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	255 mm	폭 (인치)	10.0394 inch
순중량	1168 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	8-폴 차폐 RJ45 플러그용 프레싱 공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	----------------------------	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	0.25 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.1 mm ²
-------------------	----------------------	-------------------	---------------------

접점 설명

극 수	8	접점의 유형	실드 모듈 플러그 커넥터
컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 24	컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 27

분류

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

도면

사용 예

