



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm², 6mm², 타원형 압착, 평행 압착
주문 번호	9202850000
유형	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	689.78 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-6 mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	----	-----------------------

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²	
압착 유형/프로파일	타원형 압착, 평행 압착	
크림핑 스테이션	크림핑 스테이션 번호	1
	컨덕터 굵기, 최소	0.5 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	1.5 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	20 AWG
	컨덕터 단면적 AWG, 최대	16 AWG
	크림핑 스테이션의 색상	빨간색
	크림핑 스테이션 번호	2
	컨덕터 굵기, 최소	1.5 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	2.5 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	16 AWG
	컨덕터 단면적 AWG, 최대	14 AWG
	크림핑 스테이션의 색상	파란색
	크림핑 스테이션 번호	3
	컨덕터 굵기, 최소	4 mm ²
	컨덕터 단면적, 최대	6 mm ²
	컨덕터 단면적 AWG, 최소	12 AWG
	컨덕터 단면적 AWG, 최대	10 AWG
	크림핑 스테이션의 색상	노란색

접점 설명


접점의 유형	절연 커넥터	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 21	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

중요 참고 사항

제품 정보	솔리드 컨덕터용으로 적합하지 않음. 접점의 절연은 원추형으로 눌러집니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



액세서리

케이블-러그 커넥터



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	FSKI/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491790000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301540	
수량	100 ST	
유형	FSKI/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491810000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301380	
수량	100 ST	
유형	FSKI/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491820000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301670	
수량	100 ST	
유형	FSKI/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491850000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301687	
수량	100 ST	
유형	FSKI/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491830000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301830	
수량	100 ST	
유형	FSKI/4,0-6,0/638	버전
주문 번호	1491840000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301823	
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5M638 R	버전
주문 번호	9200580000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410422	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5M638 R	버전
주문 번호	9200590000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410439	
수량	100 ST	
유형	LIF 6M638 R	버전
주문 번호	9200600000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410446	
수량	100 ST	

액세서리

케이블-러그 슬리브



PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F288 R	버전
주문 번호	9200520000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410361	
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5F488 R	버전
주문 번호	9200530000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410378	
수량	100 ST	
유형	LIF 1,5F638 R	버전
주문 번호	9200540000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410385	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F488 R	버전
주문 번호	9200550000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410392	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F638 R	버전
주문 번호	9200560000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410408	
수량	100 ST	
유형	LIF 6F638 R	버전
주문 번호	9200570000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410415	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,1-0,5/285	버전
주문 번호	1491620000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301526	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,1-0,5/288	버전
주문 번호	1491630000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301489	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491650000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301519	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/485	버전
주문 번호	1491660000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301410	
수량	100 ST	

액세서리

유형	VFSKHI/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491670000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301502	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491680000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301618	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/0,5-1,0/285	버전
주문 번호	1491640000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301557	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/285	버전
주문 번호	1491730000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301700	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/288	버전
주문 번호	1491740000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301472	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/485	버전
주문 번호	1491690000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301717	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491710000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301663	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491720000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301564	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/4,0-6,0/638	버전
주문 번호	1491750000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301816	
수량	100 ST	
유형	VFSKHI/4,0-6,0/9512	버전
주문 번호	1491760000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301588	
수량	100 ST	

분기 포함 케이블-러그 슬리브



브랜치가 있는 PVC 재질의 절연된 탭 커넥터 슬리브 (구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

액세서리

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5T638 R	버전
주문 번호	9200610000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410453	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5T638 R	버전
주문 번호	9200620000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410460	
수량	100 ST	
유형	LIF 6T638 R	버전
주문 번호	9200630000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410477	
수량	100 ST	

케이블 러그 슬리브, 완전 절연



PVC 재질의 완전 절연된 탭 커넥터 슬리브(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIF 1,5F638 RF	버전
주문 번호	9200640000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410484	
수량	100 ST	
유형	LIF 2,5F638 RF	버전
주문 번호	9200650000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410491	
수량	100 ST	
유형	LIF 6F638 RF	버전
주문 번호	9200660000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410507	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/0,5-1,0/285	버전
주문 번호	1491860000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301915	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/0,5-1,0/288	버전
주문 번호	1491870000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301908	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/0,5-1,0/485	버전
주문 번호	1491880000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301748	
수량	100 ST	

액세서리

유형	VFSKHV/0,5-1,0/488	버전
주문 번호	1491890000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301786	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/0,5-1,0/638	버전
주문 번호	1491910000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301847	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/1,5-2,5/485	버전
주문 번호	1491920000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301694	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/1,5-2,5/488	버전
주문 번호	1491930000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301762	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/1,5-2,5/638	버전
주문 번호	1491940000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301922	
수량	100 ST	
유형	VFSKHV/4,0-6,0/638	버전
주문 번호	1491950000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301946	
수량	100 ST	

크림프 케이블 러그



PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

유형	KQI-M10/-1	버전
주문 번호	1492130000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302158	
수량	100 ST	
유형	KQI-M10/-2,5	버전
주문 번호	1492340000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302295	
수량	100 ST	
유형	KQI-M10/-6	버전
주문 번호	1492410000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302363	
수량	100 ST	

엑세서리

유형	KQI-M12/-2,5	버전
주문 번호	1492350000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
수량	100 ST	
유형	KQI-M12/-6	버전
주문 번호	1492420000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2,5/-1	버전
주문 번호	1492150000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2/-0,5	버전
주문 번호	1492090000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
수량	100 ST	
유형	KQI-M2/-1	버전
주문 번호	1492140000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3,5/-1	버전
주문 번호	1492180000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3,5/-2,5	버전
주문 번호	1492270000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3/-0,5	버전
주문 번호	1492100000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3/-1	버전
주문 번호	1492170000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
수량	100 ST	
유형	KQI-M3/-2,5	버전
주문 번호	1492250000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-0,5	버전
주문 번호	1492110000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-1	버전
주문 번호	1492200000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/-2,5	버전
주문 번호	1492290000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KQI-M4/-6	버전
주문 번호	1492370000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302264	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/S/-1	버전
주문 번호	1492190000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302165	
수량	100 ST	
유형	KQI-M4/S/-2,5	버전
주문 번호	1492280000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302141	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-0,5	버전
주문 번호	1492120000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302042	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-1	버전
주문 번호	1492220000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302110	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-2,5	버전
주문 번호	1492310000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302271	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/-6	버전
주문 번호	1492380000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302219	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/S/-1	버전
주문 번호	1492210000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302004	
수량	100 ST	
유형	KQI-M5/S/2,5	버전
주문 번호	1492300000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302332	
수량	100 ST	
유형	KQI-M6/-1	버전
주문 번호	1492230000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302400	
수량	100 ST	
유형	KQI-M6/-2,5	버전
주문 번호	1492320000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302417	
수량	100 ST	
유형	KQI-M6/-6	버전
주문 번호	1492390000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302509	
수량	100 ST	
유형	KQI-M8/-1	버전
주문 번호	1492240000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302066	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KQI-M8/-2,5	버전
주문 번호	1492330000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302325	
수량	100 ST	
유형	KQI-M8/-6	버전
주문 번호	1492400000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302257	
수량	100 ST	

포크형 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함

일반 주문 데이터

유형	KQIG-M10/-6	버전
주문 번호	1491320000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301199	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M3,5/-1	버전
주문 번호	1492530000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302370	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M3,5/-2,5	버전
주문 번호	1492610000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302097	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M3/-1	버전
주문 번호	1492520000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302431	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M3/-2,5	버전
주문 번호	1492600000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302202	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M4/-1	버전
주문 번호	1492550000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302240	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M4/-2,5	버전
주문 번호	1492630000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302424	
수량	100 ST	

액세서리


유형	KQIG-M4/-6	버전
주문 번호	1491270000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301342	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M4/S/-1	버전
주문 번호	1492540000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302523	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M4/S/-2,5	버전
주문 번호	1492620000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302387	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M5/-1	버전
주문 번호	1492580000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301793	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M5/-2,5	버전
주문 번호	1492640000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302448	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M5/-6	버전
주문 번호	1491280000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301311	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M6/-1	버전
주문 번호	1492590000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118302318	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M6/-2,5	버전
주문 번호	1491260000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301182	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M6/-6	버전
주문 번호	1491290000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301328	
수량	100 ST	
유형	KQIG-M8/-6	버전
주문 번호	1491310000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118301298	
수량	100 ST	
유형	LIS 1,5M3 V	버전
주문 번호	9200290000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410118	
수량	100 ST	
유형	LIS 1,5M3,5 V	버전
주문 번호	9200300000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410125	
수량	100 ST	
유형	LIS 1,5M4 V	버전
주문 번호	9200310000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410132	
수량	100 ST	

엑세서리

유형	LIS 1,5M5 V	버전
주문 번호	9200320000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410149	
수량	100 ST	
유형	LIS 1,5M6 V	버전
주문 번호	9200330000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410156	
수량	100 ST	
유형	LIS 2,5M3 V	버전
주문 번호	9200350000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410170	
수량	100 ST	
유형	LIS 2,5M3,5 V	버전
주문 번호	9200360000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410187	
수량	100 ST	
유형	LIS 2,5M4 V	버전
주문 번호	9200370000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410194	
수량	100 ST	
유형	LIS 2,5M5 V	버전
주문 번호	9200380000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410224	
수량	100 ST	
유형	LIS 2,5M6 V	버전
주문 번호	9200390000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410231	
수량	100 ST	
유형	LIS 6M10 V	버전
주문 번호	9200450000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410293	
수량	50 ST	
유형	LIS 6M4 V	버전
주문 번호	9200410000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410255	
수량	100 ST	
유형	LIS 6M5 V	버전
주문 번호	9200420000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410262	
수량	100 ST	
유형	LIS 6M6 V	버전
주문 번호	9200430000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410279	
수량	100 ST	
유형	LIS 6M8 V	버전
주문 번호	9200440000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410286	
수량	50 ST	

액세서리

후크 타입 케이블 러그



절연 커넥터는 영구적이고 일관된 전기적 결선 품질을 보장합니다.
또한 이는 설치 시의 이점도 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	HBT 1,5 - 3,0 RT	버전
주문 번호	1312440000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 1.5 mm² - 3 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118115055	
수량	100 ST	
유형	HBT 1,5 - 4,6 RT	버전
주문 번호	1233340000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 1.5 mm² - 4.6 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118210972	
수량	100 ST	
유형	HBT 2,5 - 3,0 BL	버전
주문 번호	1312450000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 2.5 mm² - 3 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118115130	
수량	100 ST	
유형	HBT 2,5 - 4,6 BL	버전
주문 번호	1233330000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 2.5 mm² - 4.6 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118016901	
수량	100 ST	
유형	HBT 6,0 - 3,0 GE	버전
주문 번호	1312470000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 3 mm², 3 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118114980	
수량	100 ST	
유형	HBT 6,0 - 4,6 GE	버전
주문 번호	1216230000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4.6 mm², 4.6 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118000337	
수량	100 ST	
유형	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	버전
주문 번호	9036290000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.25 mm² - 1.5 mm², 16.75 mm, 검정
GTIN (EAN)	4032248175925	
수량	100 ST	
유형	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	버전
주문 번호	9036300000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1 mm² - 2.5 mm², 16.75 mm, 검정
GTIN (EAN)	4032248175932	
수량	100 ST	

액세서리

조인트 커넥터




- PVC 재질의 완전 절연된 조인트 커넥터 또는 PC/PA
- 전통적 설계
 - 솔더 처리 없음

일반 주문 데이터

유형	LIB 1,5B25 VF	버전
주문 번호	9200490000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410330	
수량	100 ST	
유형	LIB 2,5B25 VF	버전
주문 번호	9200500000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410347	
수량	100 ST	
유형	LIB 6B26 VF	버전
주문 번호	9200510000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410354	
수량	100 ST	
유형	VSTI/0,1-0,5	버전
주문 번호	1491540000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301649	
수량	100 ST	
유형	VSTI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1491550000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301731	
수량	100 ST	
유형	VSTI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491560000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301656	
수량	100 ST	
유형	VSTI/4,0-6,0	버전
주문 번호	1491570000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301809	
수량	100 ST	

병렬 커넥터



- PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터
- 전통적 설계
 - 솔더 처리 없음
 - 원뿔형의 엔트리 파넬 포함(조인트 커넥터 제외)

액세서리

일반 주문 데이터

유형	VPLI/0,1-0,5	버전
주문 번호	1491450000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301595	
수량	100 ST	
유형	VPLI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1491460000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301366	
수량	100 ST	
유형	VPLI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491470000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301571	
수량	100 ST	
유형	VPLI/4,0-6,0	버전
주문 번호	1491480000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301359	
수량	100 ST	

핀 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 핀 케이블 커넥터 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함


일반 주문 데이터

유형	KSI/0,1-0,5	버전
주문 번호	1491370000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm², 0.1 mm² - 0.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301625	
수량	100 ST	
유형	KSI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1491380000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301441	
수량	100 ST	
유형	KSI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491390000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301458	
수량	100 ST	
유형	KSI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491410000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301632	
수량	100 ST	
유형	KSI/4,0-6,0	버전
주문 번호	1491420000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994	
수량	100 ST	

액세서리

유형	LIP 1,5R12 V	버전
주문 번호	9200460000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410309	
수량	100 ST	
유형	LIP 2,5R12 V	버전
주문 번호	9200470000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4032248410316	
수량	100 ST	
유형	LIP 6R14 V	버전
주문 번호	9200480000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm ² - 6 mm ² , 노란색
GTIN (EAN)	4032248410323	
수량	100 ST	

플러그인 분배기




PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

유형	VSTVI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1491770000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² , 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301465	
수량	100 ST	
유형	VSTVI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491780000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 파란색
GTIN (EAN)	4050118301373	
수량	100 ST	

링 케이블 러그



PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M3 V	버전
주문 번호	9200070000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409839	
수량	100 ST	


엑세서리

유형	LIR 1,5M3,5 V	버전
주문 번호	9200080000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409846	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 1,5M4 V	버전
주문 번호	9200090000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 1,5M5 V	버전
주문 번호	9200100000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 1,5M6 V	버전
주문 번호	9200110000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409730	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 1,5M8 V	버전
주문 번호	9200120000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248409747	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M10 V	버전
주문 번호	9200210000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410033	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M3 V	버전
주문 번호	9200150000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409778	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M3,5 V	버전
주문 번호	9200160000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409785	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M4 V	버전
주문 번호	9200170000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409792	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M5 V	버전
주문 번호	9200180000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M6 V	버전
주문 번호	9200190000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410019	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 2,5M8 V	버전
주문 번호	9200200000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410026	mm²
수량	100 ST	
유형	LIR 6M10 V	버전
주문 번호	9200270000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410095	
수량	100 ST	

액세서리

유형	LIR 6M4 V	버전
주문 번호	9200230000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410057	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M5 V	버전
주문 번호	9200240000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410064	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M6 V	버전
주문 번호	9200250000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410071	
수량	100 ST	
유형	LIR 6M8 V	버전
주문 번호	9200260000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4032248410088	
수량	100 ST	

라운드 플러그



PVC 재질의 절연된 원형 플러그(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LID 1,5M4 R	버전
주문 번호	9200670000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410514	
수량	100 ST	
유형	LID 2,5M5 R	버전
주문 번호	9200680000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410521	
수량	100 ST	
유형	LID 6M5 R	버전
주문 번호	9200690000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410538	
수량	100 ST	
유형	VRSTI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1492040000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301779	
수량	100 ST	
유형	VRSTI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1492050000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301861	
수량	100 ST	

액세서리

유형	VRSTI/4,0-6,0	버전
주문 번호	1492060000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301885	
수량	100 ST	

라운드-플러그 슬리브



PVC 재질의 완전 절연된 라운드 플러그 슬리브
(구리 슬리브 포함)

- 상용 설계
- 솔더 처리 없음
- 갈때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LID 1,5F4 RF	버전
주문 번호	9200700000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 0.5 mm² - 1.5 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4032248410545	
수량	100 ST	
유형	LID 2,5F5 RF	버전
주문 번호	9200710000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4032248410552	
수량	100 ST	
유형	LID 6,0F5 RF	버전
주문 번호	9200720000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4032248410569	
수량	100 ST	
유형	VRSHV/0,5-1,0	버전
주문 번호	1491980000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301939	
수량	100 ST	
유형	VRSHVI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1491990000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301878	
수량	100 ST	
유형	VRSHVI/4,0-6,0	버전
주문 번호	1492010000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², 노란색
GTIN (EAN)	4050118301960	
수량	100 ST	

액세서리

라운드형 플러그 슬리브, 완전 절연




- PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터
- 전통적 설계
 - 솔더 처리 없음
 - 원뿔형의 엔트리 퍼널 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

유형	VRSHVI/0,5-1,0	버전
주문 번호	1492020000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², 빨간색
GTIN (EAN)	4050118301984	
수량	100 ST	
유형	VRSHVI/1,5-2,5	버전
주문 번호	1492030000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², 파란색
GTIN (EAN)	4050118301854	
수량	100 ST	

링 케이블 러그



- PVC 재질의 절연된 링 케이블 커넥터
- 상용 설계
 - 솔더 처리 없음
 - 깔때기형의 전선 인입부 포함

일반 주문 데이터

유형	LIR 1,5M10 V	버전
주문 번호	2792000000	케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4064675073192	
수량	100 ST	

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 패럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드물러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라켓은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드물러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

액세서리

일반 주문 데이터

유형	ERTE GRIFFE CTO	버전
주문 번호	1121010000	압착 공구, 교체 부품
GTIN (EAN)	4032248902118	
수량	1 ST	