



- 멀티팩 백
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 14.5 mm, 검정
주문 번호	9202870000
유형	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.26 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 검은색	버전	표준
-------	----------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	1.8 mm	접점면 길이(L2)	14.5 mm
칼러 직경(D2)	7 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	24.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	18 mm
컨덕터 단면적	1.5 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

