



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 14.5 mm, 파란색
주문 번호	9202880000
유형	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	40322485 17954
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.3 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 파란색 버전 표준

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.3 mm	접점면 길이(L2)	14.5 mm
칼러 직경(D2)	7.9 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	24.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 14
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	18 mm
컨덕터 단면적	2.5 mm ²	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

