



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | |
|------------|------------------------------------|
| 버전 | 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 14.5 mm, 파란색 |
| 주문 번호 | 9202880000 |
| 유형 | H2,5/24 XS BL |
| GTIN (EAN) | 4032248517954 |
| 수량 | 100 items |
| 패키징 | 루즈 |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.3 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명 단락 방지 및 접지 장애 라인용 와이어 종단 페룰, 파란색 버전 표준

와이어 종단 페룰

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 접점면 직경(D1) | 2.3 mm | 접점면 길이(L2) | 14.5 mm |
| 칼러 직경(D2) | 7.9 mm | 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.3 mm |
| L1(mm) | 24.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.15 mm | 탈피 길이 | 18 mm |
| 컨덕터 단면적 | 2.5 mm ² | 컬러 코드 | Weidmueller |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

도면

도면

