


ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

버전	Spare stop set
주문 번호	9203100000
유형	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
수량	1 items

ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	11.88 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

기술 데이터

품목 설명	Multi-Stripax 예비 스톱 세트
-------	------------------------

탈피 공구

최대 절단 용량, 경질	2.5 mm ²	최대 절단 용량, 가는 꼬임	6 mm ²
최대 절단 용량, 리본	10,2 mm x 4 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		