



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	자동머신, 자동 탈피압착 공구
주문 번호	9203520000
유형	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	4032248554799
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	400 mm	깊이 (인치)	15.748 inch
높이	460 mm	높이 (인치)	18.1102 inch
너비	530 mm	폭 (인치)	20.8661 inch
순중량	49000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	칼라가 있는 6.0 mm ² 와이어 엔드 페룰에만 사용 가능	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 1.5 s	압착	사다리꼴
압착 길이	12 - 18 mm	소모품	개별 케이블 러그, 플라스틱 칼러 채움 및 미채움
압축 공기 결선	5 bar	전기 결선	100-240 V / 50/65 Hz

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		