



- 깔때기형 폴리프로필렌 소재 전선 인입부
 - 내열성 최대 105°C
- 0.5-10.0mm² 컨덕터용(AWG 20-7)
소재: E-Cu, 주석-아연 도금
다음에 따른 치수 공차: DIN 46228 섹션 4

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 15 mm, 12 mm, 아이보리
주문 번호	9203620000
유형	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
수량	100 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.51 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 특수 크기, 아이보리색	버전	표준
-------	---	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	4.6 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼러 직경(D2)	7.1 mm	플라스틱 칼러 두께(S2)	0.6 mm
L1(mm)	22.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	15 mm
컨덕터 단면적	10 mm ²	컬러 코드	Miscellaneous

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

