



- 과압 밸브가 과부하 방지
- 실린더 헤드 각도 90°
- 꺾인 헤드를 360° 회전 가능
- 인체공학적 핸들 스트링이 자동 복귀
- 3회 스플릿으로 찌꺼기가 더 이상 걸리지 않습니다
- 고강도 알루미늄으로 만든 유압식 펀치(약 40% 중량 절감)
- 스테인리스 스틸 시트를 사용하면 서비스 수명이 크게 감소합니다

### 일반 주문 데이터

버전	시트 홀
주문 번호	<a href="#">9205030000</a>
유형	KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN)	4032248694266
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
직경	9.5 mm	순중량	63 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

기술 데이터

품목 설명	베어링 채용 텐션 스크류 9.5 x 50.0 mm
-------	--------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		