



전압 테스터의 주된 기능은 전압의 존재 여부를 확인하는 것입니다. 2-폴 전압 테스터는 작업 보호 규정 요건을 충족하는, 유일하게 인증된 테스트 기기입니다.

- LCD 디스플레이 포함
- VDE 표준 준수
- 높은 피크 전압
- 모든 작업에 적합한 테스터

일반 주문 데이터

버전	테스트 도구, 2-폴 전압 테스터 유형 1153
주문 번호	9205050000
유형	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-02-21T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	48 mm	길이 (인치)	1.8898 inch
높이	37 mm	높이 (인치)	1.4567 inch
너비	231 mm	폭 (인치)	9.0945 inch
순중량	173.5 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1

기술 데이터

품목 설명 최대 690 V용 2-극 전압 및
통전 테스터

측정 및 테스트 장치

측정 범위 범주	CAT III - 690V/CAT IV - 600V	정격 전압, 최대	690 V AC/DC
정격 전압, 최소	12 V AC/DC	AC 전압 측정 범위	12-690 V
DC 전압 측정 범위	690 V	작동 온도, 최대	45 °C
작동 온도, 최소	-15 °C	주파수 범위, 최대	500 Hz
주파수 범위, 최소	0 Hz	디스플레이	디지털
보호 등급	IP65	통전 테스터	예
피크 전압 저항	8 kV	테스트 및 인증 기준	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)

분류

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		