

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



당사의 연속성 테스터는 완전하게 절연된 플라스틱 하우징을 사용하여 내충격성과 내구성이 뛰어나기 때문에 극한 환경에서 매일 사용하기에 이상적입니다. 일체형 토치는 결함이 있는 케이블을 빠르고 안전하게 찾아줍니다. 연속성 테스트의 결과를 시청각적으로 확인할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	테스트 공구, 데이터 케이블용 통전 테스터
주문 번호	9205400000
유형	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
수량	1 items

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	65 mm	깊이 (인치)	2.5591 inch
높이	27 mm	높이 (인치)	1.063 inch
너비	135 mm	폭 (인치)	5.3149 inch
순중량	355 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

기술 데이터

품목 설명 통전 테스터

측정 및 테스트 장치

공급	9V 배터리	결선 유형	RJ45, USB A, USB B
디스플레이	LED	보호 등급	IP44
테스트 및 인증 기준	EN/IEC 61010	버저	아니요
원격 박스 치수	65 x 28 x 27 mm	테스트 가능한 케이블 길이, 최대	1000 m
원격 박스 무게	30 g		

분류

ETIM 8.0	EC002080	ETIM 9.0	EC002080
ETIM 10.0	EC002080	ECLASS 14.0	27-20-11-08
ECLASS 15.0	27-20-11-08		

사용 예



액세서리

액세서리

장비 테스트 및 측정용 액세서리



일반 주문 데이터

유형	BLOCKBATTERIE 9V	버전	
주문 번호	9004810000	테스트 도구, 배터리	
GTIN (EAN)	4008190050665		
수량	1 ST		