

## CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는  
엔드 스톰 장치.

## 일반 주문 데이터

버전	접점용 압착 공구, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4-인덴트 압착
주문 번호	<a href="#">9205440000</a>
유형	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
수량	1 items

## CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

너비	230 mm	폭 (인치)	9.0551 inch
순중량	1190 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

품목 설명	HD 및 ConCept M3 접점 및 유사한 유형용 크립핑 공구, 1.5-10mm <sup>2</sup>	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---	----	-----------------------

## 공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대	10 mm <sup>2</sup>	압착 유형/프로파일	4-인덴트 압착
-------------------	--------------------	------------	----------

## 접점 설명

접점의 유형	회전 접점	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 8
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 16	압착 범위, 최대	10 mm <sup>2</sup>
압착 범위, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		