

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







그림과 유사 스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호

일반 주문 데이터

기능을 제공합니다.

버전	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이:
	7.5 mm
주문 번호	<u>9300090000</u>
유형	TS 35X7.5 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248387564
수량	40 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-06-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
시구 및 궁당			
71.01		71.01.401.71	
깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch
높이	35 mm	<u>높이 (인치)</u>	1.378 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	350 g		<u> </u>
온도			
-			,
주변 온도	-5 °C40 °C		
	-		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC) 없음 	
장착 레일	'		
ㅇㄱ 네ㄹ			
설치 권고	직접 장착		
_{물시 전포} 표준 규격	기계 등록 DIN EN 60715		
프문 규칙 표면 마감	전기 아연 도금 및 보호	마 워크	
표진 미 <u>ᆷ</u> 두께	1.00 mm	- 기 시니	
ㅜ~;; 기본 재질	스틸		
가는 세월 단자대 레일의 길이	 최소	0 mm	
그저의 대본의 본이	공칭	2000	mm
	최대	2000	
EC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류 내성	1.92 kA		
 사전 펀칭된 장착 레일	아니요		
슬릿 폭			
단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다	. 16.00 mm²		
구멍 공간, 중앙-중앙	0 mm		
슬릿 틈			
슬릿 길이			
중요 참고 사항			
오프 골고 사임			
데프 저 H	Condainies #13171 El	Dis 레이오 이브 미 저다 기자되기	이 보시 권하셔이 펜칭[저이트트
제품 정보	Senazimier 서리가 된	Din 레일은 외부 및 절단 가장자리!	의 구역 서양성이 세안식입니다.
분류			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-40-06-02

27-40-06-02






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

제품 이미지





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷







바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

	11 - 1 - 1	
유형	WEW 35/1	버전
주문 번호	1059000000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
수량	50 ST	
유형	WEW 35/2	버전
주문 번호	1061200000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 ℃
GTIN (EAN)	4008190030230	
수량	50 ST	
유형	ZEW 35	버전
주문 번호	9540000000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
수량	20 ST	
유형	ZEW 35/2	버전
주문 번호	8630740000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
수량	20 ST	
유형	EW 35	버전
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
수량	50 ST	
유형	EW 35 GR 7032	버전
주문 번호	0383530000	엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
수량	50 ST	
유형	EW 35/SCHA/M3	버전
주문 번호	0258660000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
수량	20 ST	

장착 레일 지지대





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문	데이터	
유형	TST 2/M5	버전
주문 번호	<u>1286600000</u>	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190144777	
수량	10 ST	
유형	TST 2/M6	버전
주문 번호	0101700000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190069254	
수량	10 ST	
유형	TSTW 5/M5	버전
주문 번호	0178100000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190059651	
수량	10 ST	
유형	TSTW 5/M5 ZN	버전
주문 번호	<u>1779100000</u>	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 5, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4032248169894	
수량	10 ST	
유형	TSTW 6/M6	버전
주문 번호	0164000000	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, M 6, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190095345	
수량	10 ST	
유형	TSTW D 4.3	버전
주문 번호	<u>1610110000</u>	마운팅 레일용 장착 풋, 은색, 스틸, without, 너비: 18 mm
GTIN (EAN)	4008190185305	
수량	10 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	FKSC M4X6 D8/SW2	버전
주문 번호	<u>1567480000</u>	SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
수량	100 ST	
유형	FKSC M5X8 D9/SW2.5	버전
유형 주문 번호	FKSC M5X8 D9/SW2.5 0295900000	버전 SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1
	· ·	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다. 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저 안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 FKSC M6X8 D9/SW3 주문 번호 0642600000 4008190058258 GTIN (EAN)

50 ST

버전

Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸

장착 지지대

수량



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 FKSC M6X12 D9/SW3 주문 번호 0353500000

GTIN (EAN) 4008190139285

수량 50 ST

SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1

작성 날짜 14.11.2025 05:08:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 레일 지지대



일반 주문 데이터

유형 SH 2

주문 번호 <u>0494920000</u>

GTIN (EAN) 4008190007584

수량 10 ST

버전

버스바 지원, 중간 노란색, 130°C, 너비: 40 mm, V-0, KrG, 스크류

장착 지지대





당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 MOFU 35/LO/1

주문 번호 <u>0646260000</u>

GTIN (EAN) 4008190178574

수량 20 ST

버전

장착 풋 (단자대)

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 FM 4/TS35

주문 번호 <u>0687900000</u>

GTIN (EAN) 4008190086459

수량 40 ST

버전

마운팅 레일의 장착 풋, 은색, 스틸, 광택 마감, M 4, 너비: 14 mm

작성 날짜 14.11.2025 05:08:51 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	WSH 1	버전
	vvan i	-
주문 번호	<u>1068700000</u>	액세서리, 레일 지지대, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
수량	10 ST	
유형	WSH 3/H/N	버전
주문 번호	<u>1715970000</u>	액세서리, 레일 지지대, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
수량	10 ST	
유형	WSH 5	버전
유형 주문 번호	WSH 5 1080100000	버전 액세서리, 레일 지지대, Wemid
		-
주문 번호	1080100000	-
주문 번호 GTIN (EAN)	1080100000 4008190965143	-
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1080100000 4008190965143 10 ST	액세서리, 레일 지지대, Wemid
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1080100000 4008190965143 10 ST WSH 6	액세서리, 레일 지지대, Wemid 버전

엔드 캡



단자대 레일의 엔드 캡은 날카로운 가장자리를 보호하며 단자대 레일 끝의 시각적으로 펴쇄합니다.

익반 주무 데이터

르는 무슨 테이터			
유형	TS END CAP 35X7.5	버전	
주문 번호	<u>1283470000</u>	단자대 커버, 진한 베이지색, 폴리프로필렌, 높이: 37.5 mm, 너비: 7	
GTIN (EAN)	4050118078701	mm, 깊이: 9 mm, HB	
수량	100 ST		