

**SAIL-VSC-M12G-0.15U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, 산업 디자인 C (9.4 mm) / M12 = A 코드, M12 = A, 케이블 길이: 0.15 m, PUR, 검정 |
| 주문 번호      | <a href="#">9457400015</a>   |
| 유형         | SAIL-VSC-M12G-0.15U  |
| GTIN (EAN) | 4064675671572  |
| 수량         | 1 items  |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.  |
| 마지막 주문 날짜  | 2027-02-28T00:00:00+01:00  |

**SAIL-VSC-M12G-0.15U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 27 g

케이블의 기술 사양

|                |             |                |                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 케이블 길이         | 0.15 m      | 외피 색상          | 검정                  |
| 케이블 캐리어에 적합    | 예           | 코어 단면적         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 차폐             | 아니요         | 할로겐            | 아니요                 |
| 절연             | PP          | 가속             | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| 구부림 반경, 최소, 이동 | 10 x 케이블 직경 | 구부림 반경, 최소, 고정 | 5 x 케이블 직경          |
| 구부림 주기         | 2 Mio       | 속도             | 200 m/s             |
| 외피 재질          | PUR         | 컬러 코딩          | 갈색, 파란색, 녹색/노란색     |
| 비틀림 저항         | 0 °/m       | 온도 범위, 고정      | -50...80 °C         |
| 용접 비드 내성       | 아니요         | 온도 범위, 이동      | -25...80 °C         |
| 플 수            | 3           | 외경             | 4.6 mm ± 0.2 mm     |

일반 기술 데이터

|       |   |                       |            |
|-------|---|-----------------------|------------|
| 코딩    | 산업 디자인 C (9.4 mm) / M12 = A 코드, M12 = A | 결선 나사산                | 기타         |
| 접점 표면 | 주석 도금                                   | LED                   | 예          |
| 버전    | 직선형 플러그 - 밸브 플러그                        | 접점 재질                 | CuZn       |
| 공칭 전압 | 24 V                                    | 정격 전류                 | 4 A        |
| 보호 등급 | IP67, 스크류된 경우                           | 모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착 | Zener 다이오드 |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

SAIL-VSC-M12G-0.15U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



치수 도면



폴 계획



폴 계획



배선도

