데이터 시트

SAIS-ZW-5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮬러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. 특수 목적의 머신 엔지니어링에서, 서로 다른 길이의 케이블 두 개를 단일 플러그인으로 배선해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 바이드뮬러에서는 맞춤형 수형 플러그와 케이블 아웃렛이 두 개인 암형 소켓을 제공합니다. 소형 트윈 플러그는 직각 및 직선 아웃렛과 함께 제공됩니다. 직각 버전은 필요에 따라 90° 간격으로 회전할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	<u>9457540000</u>
유형	SAIS-ZW-5
GTIN (EAN)	4032248143290
수량	1 items

SAIS-ZW-5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

\sim	ı
<u> </u>	ı
\circ	

승인	J. jt
0_	
	C TO THE STATE OF

ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cURus)	E307231	

치수 및 중량

순중량 27.72 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	A-코딩
접점 표면	CuSnZn	 결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	PA	 절연 저항	103 Ω
전선 굵기, 최대	0.75 mm²	전선 굵기, 최소	0.14 mm ²
공칭 전압	60 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	오염 심각도	3
케이블 글랜드	PG 7	 접점 유형	수형(Male)
실드 결선	No	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-25+85 °C		

일반 정보

접점 캐리어 재질	PBTP	극 수	5	
<u></u> 결선 1	M12	 결선 2	스크류	
하우징 기본 재질	PA	 결선 나사산	M12	
접점 표면	CuSnZn	보호 등급	IP67	

분류

EC002635	ETIM 7.0	EC002635
EC002635	ETIM 9.0	EC002635
EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
27-44-01-16		
	EC002635 EC002635 27-44-01-03 27-44-01-02 27-44-01-02	EC002635 ETIM 9.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2



SAIS-ZW-5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

폴 계획

