




바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	센서-액추에이터 케이블, 극 수: 3, 0.5 m, LED: 아니요, 차폐:
주문 번호	9457930030
유형	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2027-02-28T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

30 g

케이블의 기술 사양

케이블 길이	0.5 m	외피 색상	검정
가속	5 m/s ²	구부림 반경, 최소, 이동	10 x 케이블 직경
구부림 반경, 최소, 고정	5 x 케이블 직경	구부림 주기	2 Mio
속도	200 m/s	외피 재질	PUR
조사 교차결합	아니요	컬러 코딩	갈색, 파란색, 녹색/노란색
폴 수	3	외경	4.6 mm ± 0.2 mm

일반 기술 데이터

LED


아니요

분류


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

도면

치수 도면



폴 계획



배선도

