




바이드물러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드물러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드물러는 다양한 버전을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 버전         | 센서-액추에이터 케이블, 극 수: 3, 7.5 m, LED: 예, 차폐: 아니요 |
| 주문 번호      | <a href="#">9457930750</a>                   |
| 유형         | SAIL-VSB-7.5U                                |
| GTIN (EAN) | 4032248877683                                |
| 수량         | 1 items                                      |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                  |
| 마지막 주문 날짜  | 2027-02-28T00:00:00+01:00                    |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 430 g

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

### 케이블의 기술 사양

|                |             |                |                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 케이블 길이         | 7.5 m       | 외피 색상          | 검정                  |
| 케이블 캐리어에 적합    | 예           | 코어 단면적         | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 차폐             | 아니요         | 할로겐            | 아니요                 |
| 절연             | PP          | 가속             | 5 m/s <sup>2</sup>  |
| 구부림 반경, 최소, 이동 | 10 x 케이블 직경 | 구부림 반경, 최소, 고정 | 5 x 케이블 직경          |
| 구부림 주기         | 2 Mio       | 속도             | 200 m/s             |
| 외피 재질          | PUR         | 조사 교차결합        | 아니요                 |
| 용접 스파크 저항      | 아니요         | 컬러 코딩          | 갈색, 파란색, 녹색/노란색     |
| 비틀림 저항         | 0 °/m       | 온도 범위, 고정      | -50...80 °C         |
| 용접 비드 내성       | 아니요         | 온도 범위, 이동      | -25...80 °C         |
| 폴 수            | 3           | 외경             | 4.6 mm ± 0.2 mm     |

### 일반 기술 데이터


|            |               |                       |            |
|------------|---------------|-----------------------|------------|
| 접점 표면      | 주석 도금         | LED                   | 예          |
| 공칭 전압      | 24 V          | 정격 전류                 | 4 A        |
| 보호 등급      | IP67, 스크류된 경우 | 모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착 | Zener 다이오드 |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+80 °C  |                       |            |

### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |

도면

치수 도면



폴 계획



배선도

