



그림과 유사



TBF 시리즈 인클로저는 극히 높은 강도의 유리 섬유 강화 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. 이 인클로저 제품은 높은 충격 내성과 경량성이 필요한 용도에 가장 적합합니다. 내후성 TBF 인클로저는 다양한 용도에 모두 잘 맞도록 설계된 제품입니다. 이 인클로저는 다양한 액세서리와 함께 조절 장치, 측정 기기, 밸브 및 기타 장비와 같은 내장 부품을 수용할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 2개 버전, 9개 사이즈, 그레이 및 투명 뚜껑
- 나일론 스크류 사용 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 장착 플레이트 및 단자대 레일 장착용 스퀘드
- 광범위한 액세서리
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | TBF (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 435 mm, 너비: 249 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금, 은색 |
| 주문 번호 | 9500960000 |
| 유형 | MP TBF 49/30 |
| GTIN (EAN) | 4032248025497 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이 | 2 mm | 깊이 (인치) | 0.0787 inch |
| 높이 | 435 mm | 높이 (인치) | 17.1259 inch |
| 너비 | 249 mm | 폭 (인치) | 9.8031 inch |
| 순중량 | 1670 g | | |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

| | | | |
|-------|--------|--------|---------------|
| 재질 두께 | 2 mm | 장착물 유형 | 스크류 |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | 기본 재질 | 시트 스틸, 용융아연도금 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |