

QL 10 SAKK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 점프바 (단자대), 스크류, 회색, 41 A, 극 수: 10, 피치 (mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 77.1 mm |
| 주문 번호 | 9502570000 |
| 유형 | QL 10 SAKK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190550561 |
| 수량 | 20 items |

QL 10 SAKK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 1 mm | 깊이 (인치) | 0.0394 inch |
| 높이 | 6 mm | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비 | 77.1 mm | 폭 (인치) | 3.0354 inch |
| 순중량 | 3.04 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|----------------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

| | |
|-------|------|
| 정격 전류 | 41 A |
|-------|------|

시스템 사양

| | |
|----|-----|
| 버전 | 점프바 |
|----|-----|

일반

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| 극 수 | 10 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|----|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|-------|----|-------|----|
| 기본 재질 | 구리 | 컬러 코드 | 회색 |
|-------|----|-------|----|

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----------|-----|-------|-------|
| 장착물 유형 | 스크류 | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 | 장착 유형 | 스크류 |

크기

| | |
|-----------|---------|
| 피치(mm)(P) | 6.00 mm |
|-----------|---------|

분류

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECCLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |