

그림과 유사



TBF 시리즈 인클로저는 극히 높은 강도의 유리 섬유 강화 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. 이 인클로저 제품은 높은 충격 내성과 경량성이 필요한 용도에 가장 적합합니다. 내후성 TBF 인클로저는 다양한 용도에 모두 잘 맞도록 설계된 제품입니다. 이 인클로저는 다양한 액세서리와 함께 조절 장치, 측정 기기, 밸브 및 기타 장비와 같은 내장 부품을 수용할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 2개 버전, 9개 사이즈, 그레이 및 투명 뚜껑
- 나일론 스크류 사용 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 장착 플레이트 및 단자대 레일 장착용 스퀘드
- 광범위한 액세서리
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | TBF (폴리에스터 빈 인클로저), 빈 인클로저, 높이: 488 mm, 너비: 302 mm, 깊이: 175 mm, 기본 재질: 유리 섬유 강화 폴리에스터, 미처리, 밝은 회색 |
| 주문 번호 | 950280000 |
| 유형 | TBF 49/30/18 7035 |
| GTIN (EAN) | 4032248002191 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이 | 175 mm | 깊이 (인치) | 6.8898 inch |
| 높이 | 488 mm | 높이 (인치) | 19.2126 inch |
| 너비 | 302 mm | 폭 (인치) | 11.8897 inch |
| 순중량 | 3580 g | | |

온도

| | |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -50 °C...130 °C |
|-------|-----------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

수직 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x41 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x29 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x80 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x25 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x67 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x51 |

수평 어셈블리

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x28 |

인클로저 인증 번호

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| 적합성 선언 번호(DoC LVD) | DoC DE PS2420 220224 002ISS01 |
|--------------------|----------------------------------|

일반 정보

| | | | |
|-----------|---|--------------|--------------------------|
| 독성 | 할로겐 불포함 | 작동 온도, 최대 | 130 °C |
| 작동 온도, 최소 | -50 °C | UL 94 가연성 등급 | HB |
| 커버 부착 | 십자 나일론 스크류 | 설치 권고 | 스크류 장착 |
| 표준 규격 | IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 | 표면 마감 | 미처리 |
| 충격 저항 | IEC 62208 규격 IK08, IEC 62262 규격 IK10 | 보호 등급 | IP67 |
| 기본 재질 | 유리 섬유 강화 폴리에스테르 | 실링 자재 | 폴리우레탄 |
| 커버 스크류 토크 | 1.5 Nm | 통합 고정 | 4 또는 6 볼트 M6 내부 (암형) 나사산 |
| 인클로저 장착 | 인클로저 베이스의 6.5 mm 구멍 | 리드 스크류의 수 | 4 |
| 액세스 구멍: 폭 | 276 mm | 플랜지 플레이트 | 아니요 |
| 뚜껑 | 예 | 액세스 구멍: 높이 | 462 mm |
| 사용 영역 | 빌딩 시스템 및 기술, 운송, 포장 산업, 기계 제작 | | |

기술 데이터

케이블 글랜드, 상부/하부

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 20 | M12 | 44 |
| M63 | 2 | M40 | 3 |
| M32 | 4 | M25 | 10 |
| M50 | 3 | M16 | 24 |


케이블 글랜드, 오른쪽

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 18 | M63 | 4 |
| M16 | 42 | M40 | 5 |
| M50 | 5 | M32 | 7 |
| M20 | 36 | M12 | 42 |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

도면



액세서리

외부 픽싱 러그



TBF 시리즈 인클로저는 극히 높은 강도의 유리 섬유 강화 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. 이 인클로저 제품은 높은 충격 내성과 경량성이 필요한 용도에 가장 적합합니다. 내후성 TBF 인클로저는 다양한 용도에 모두 잘 맞도록 설계된 제품입니다. 이 인클로저는 다양한 액세서리와 함께 조절 장치, 측정 기기, 밸브 및 기타 장비와 같은 내장 부품을 수용할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 2개 버전, 9개 사이즈, 그레이 및 투명 뚜껑
- 나일론 스크류 사용 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 장착 플레이트 및 단자대 레일 장착용 스투드
- 광범위한 액세서리
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | MF TBF | 버전 | |
| 주문 번호 | 0360800000 | TBF (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 72.5 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190108595 | 너비: 24 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 폴리아미드, 폴리아미드 66, | |
| 수량 | 1 ST | 질은 검정색 | |

접지 볼트



완전한 콤포넌트로 교환이 가능한 접지 볼트에는 황동과 스테인리스 스틸의 두 가지 버전이 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | PEBZ M10 BR SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 1277220000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 21 | |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 황동 | |
| 수량 | 1 ST | | |

액세서리

Klippon® POK 접지 스테드



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PEBZ M10 S4 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1283440000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | 21 mm, 너비: 21 mm, 깊이: 48.7 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| 수량 | 1 ST | 1.4404(316L) |
| 유형 | PEBZ M6 BR SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1277250000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: 12.3 |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 황동 |
| 수량 | 1 ST | |

접지 볼트

액세서리




일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PEBZ M6 S4 SET | 버전 |
| 주문 번호 | 1283430000 | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 접지 볼트, 기타, 높이: |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | 12.3 mm, 너비: 12.3 mm, 깊이: 42 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 |
| 수량 | 1 ST | 1.4404(316L) |

액세서리

장착 플레이트



TBF 시리즈 인클로저는 극히 높은 강도의 유리 섬유 강화 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. 이 인클로저 제품은 높은 충격 내성과 경량성이 필요한 용도에 가장 적합합니다. 내후성 TBF 인클로저는 다양한 용도에 모두 잘 맞도록 설계된 제품입니다. 이 인클로저는 다양한 액세서리와 함께 조절 장치, 측정 기기, 밸브 및 기타 장비와 같은 내장 부품을 수용할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 2개 버전, 9개 사이즈, 그레이 및 투명 뚜껑
- 나일론 스크류 사용 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 장착 플레이트 및 단자대 레일 장착용 스투드
- 광범위한 액세서리
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | MP TBF 49/30 | 버전 |
| 주문 번호 | 9500960000 | TBF (폴리에스터 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, |
| GTIN (EAN) | 4032248025497 | 높이: 435 mm, 너비: 249 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, |
| 수량 | 1 ST | 응용아연도금, 응용아연도금, 은색 |

통풍 플러그 - DAE



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | DAE M12 PA LONG | 버전 |
| 주문 번호 | 1868570000 | DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | 폴리아미드 6 |
| 수량 | 10 ST | |
| 유형 | DAE M12 SS | 버전 |
| 주문 번호 | 1868550000 | DAE(통풍 요소), 보상 요소, 직선, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | 스테인리스 스틸 1.4305(303) |
| 수량 | 10 ST | |