


그림과 유사



TBF 시리즈 인클로저는 극히 높은 강도의 유리 섬유 강화 폴리에스터 소재로 제작되었습니다. 이 인클로저 제품은 높은 충격 내성과 경량성이 필요한 용도에 가장 적합합니다. 내후성 TBF 인클로저는 다양한 용도에 모두 잘 맞도록 설계된 제품입니다. 이 인클로저는 다양한 액세서리와 함께 조절 장치, 측정 기기, 밸브 및 기타 장비와 같은 내장 부품을 수용할 수 있는 범용 솔루션을 제공합니다.

특징:

- 2개 버전, 9개 사이즈, 그레이 및 투명 뚜껑
- 나일론 스크류 사용 커버
- 밀봉 처리 영역 외부의 고정 구멍
- 장착 플레이트 및 단자대 레일 장착용 스퀘드
- 광범위한 액세서리
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 인클로저를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	TBF (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, 높이: 550 mm, 너비: 319 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금, 은색
주문 번호	<a href="#">9502910000</a>
유형	MP TBF 60/37
GTIN (EAN)	4008190994914
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	550 mm	높이 (인치)	21.6535 inch
너비	319 mm	폭 (인치)	12.559 inch
순중량	2700 g		

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

재질 두께	2 mm	장착물 유형	스크류
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금

분류

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		