

KISC M3X20.5/10 NI EK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 고정 스크류
주문 번호	9503280000
유형	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008190550783
수량	100 items

KISC M3X20.5/10 NI EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	20.5 mm	높이 (인치)	0.8071 inch
너비	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch
순중량	1.15 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	스크류
----	-----

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

컬러 코드	회색
-------	----

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류
-------	-------	-------	-----

크기

나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm
----------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		