



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 높이: 64 mm, 너비: 69 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 용융아연도금, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">9510570000</a>   |
| 유형         | POK MOPL 0808  |
| GTIN (EAN) | 4032248415274  |
| 수량         | 1 items  |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|             |        |         |             |
|-------------|--------|---------|-------------|
| 깊이          | 1.5 mm | 깊이 (인치) | 0.0591 inch |
| 높이          | 64 mm  | 높이 (인치) | 2.5197 inch |
| 너비          | 69 mm  | 폭 (인치)  | 2.7165 inch |
| 마운팅 치수 - 너비 | 59 mm  | 순중량     | 11 g        |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 정보

|       |        |        |               |
|-------|--------|--------|---------------|
| 재질 두께 | 1.5 mm | 장착물 유형 | 스크류           |
| 표면 마감 | 용융아연도금 | 기본 재질  | 시트 스틸, 용융아연도금 |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

TS 15



Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.

광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채움 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 곳을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드물러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | TS15X5 ST POK 0808         | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">8000003889</a> | 장착 레일, TS 15, 너비: 68 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118652543              | 보호막 처리  |  |
| 수량         | 20 ST                      |   |  |