POK MOPL 1222



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사







Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다. 광범위 제품군의 주요 특징:

- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채용 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 풋을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급

_

 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 장착 플레이트, 높이: 107 mm, 너비: 207 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 기타, 은색		
주문 번호	9510600000		
유형	POK MOPL 1222		
GTIN (EAN)	4008190498238		
수량	1 items		

POK MOPL 1222



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
	<u>'</u>				
ROHS	준수	준수			
치수 및 중량					
깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch		
높이	107 mm	 높이 (인치)	4.2126 inch		
너비	207 mm	폭 (인치)	8.1496 inch		
마운팅 치수 - 높이	52 mm	마운팅 치수 - 너비	193 mm		
순중량	237 g				
온도					
작동 온도					
환경 제품 규정 준수					
	,				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 정보					
재질 두께	1.5 mm	장착물 유형	스크류		
표면 마감	기타	기본 재질	시트 스틸, 용융아연도금		
분류					
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213		
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213		
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39		
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39		
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39		
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39		
ECLASS 15.0	27-40-06-39				

POK MOPL 1222



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

깊이 7.5mm



Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 TS35X7.5 ST K51 주문 번호 <u>8000003907</u> GTIN (EAN) 4050118652642 수량 20 ST 버전 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 203 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리