

WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더
높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을
표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 마킹, 노란색, 피치(mm)(P): 18.00, 인쇄 문자: 기호, 수평
주문 번호	9512260000
유형	WAD 20 GE WSD
GTIN (EAN)	4008190403942
수량	10 items

WAD 20 GE WSD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	13.43 mm	깊이 (인치)	0.5287 inch
높이	48.5 mm	높이 (인치)	1.9094 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
순중량	2.32 g		

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	단자대용
----	------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	18.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		