

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

알루미늄 소재 Klippon® K 인클로저는 매우 다양한 분야용도로 적합합니다. 인클로저 내부에 다양한 콤포넌트설치가 가능할 뿐 아니라 특히 우수한 내고온성, 탁월한 IP 보호 성능, 뛰어난 내충격성 등 다양한 이점을 제공합니다. 고객이 계획 중인 응용 분야의 종류에 관계 없이, 바이드뮬러는 고객의 요구 조건에 정확하게 맞는 다양한 알루미늄 인클로저를 공급할 수 있습니다.

Klippon® K 인클로저 중 위험 구역용 제품은 주문 시 제작 가능합니다.

당사의 광범위한 제품군에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 두가지 표면 마감 선택 가능: 자연 및 파우더 코팅(RAL 7001)
- 클로로프린 주조 씰 기본(실리콘 주조 씰 선택 가능)
- 표준 클로저 시스템, 19개 인클로저 사이즈 공통 Torx 일자 스크류 헤드 포함
- 개스킷 부위 외부에 있는 장착 홀
- 높은 IP 보호 등급: DIN EN 60529 적합 IP66, IP67 및 IP68
- 최대 7 (10) J의 내충격 성능
- 인클로저 제품은 ATEX, IECEx, cULus, DNV GL 인증 및 Empty Enclosure 표준 승인을 획득했습니다.
- EN 45545-2:2013 적합 레일웨이 응용 용도에 적합
- 염수에 강한 합금
- 나삿니가 있는 구멍 및 다양한 단자대 구성을 가진 표준화된 분배기 인클로저

일반 주문 데이터

버전	Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 160 mm, 너비: 350 mm, 깊이: 100 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
주문 번호	<u>9529260000</u>
유형	KLIPPON K7 RAL7001
GTIN (EAN)	4008190918156
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

기울 데이터			
승인			
승인			
ROHS	준수		
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(cULus)	E197061		
치수 및 중량			
깊이	100 mm	깊이 (인치)	3.937 inch
높이	160 mm	높이 (인치)	6.2992 inch
크비 	350 mm	폭 (인치)	13.7795 inch
- · · 마운팅 치수 - 높이	140 mm	마운팅 치수 - 너비	330 mm
소중량	2388.32 g	<u> </u>	000 111111
작동 온도	-40 °C80 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	1	
수직 어셈블리	10 11 202		
			,
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
수평 어셈블리			,
M/DII 40 / 7DII 40	1.00	MDU 40 (7DU 40	4.00
WDU 10 / ZDU 10	1x28	WDU 16 / ZDU 16	1x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x55	WDU 35 / ZDU 35	1x17
WDU 4 / ZDU 4	1x46	WDU 6 / ZDU 6	1x34
인클로저 인증 번호			
적합성 선언 번호(DoC LVD)	DE PS2410 160412	인증 번호(DNV)	TAE00002SM
극합성 전한 한호(DOC EVD)	001ISS03	인공 전조(DNV)	TAL000023W
DEF 승인 조건	cULus, RMRS, DNV	인증 번호(cULus)	E197061
일반정보			
1. d			
커버 재질 두께	3 mm	박스 재질 두께	4.6 mm
작동 온도, 최대	80 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
커버 부착	슬롯 포함 M5 토크 스테인레스 스틸 스크류	표준 규격	EN 45545-2:2013
표면 마감	파우더 코딩, 텍스처	충격 저항	10 J 버전 표준
	IP66, IP67, IP68	기본 재질	알루미늄 AlSi12
<u> </u>	클로로프린	 커버 스크류 토크	2.5 Nm
<u> </u>	 나사산 구멍 M5	_ <u> </u>	구멍 6 mm
참고: 보호 등급 리드 스크로이 스	IP68(t=72h, h=1m)	보호 등급 (UL) 	Type 4, Type 4X
리드 스크류의 수	4	액세스 구멍: 폭	340.8 mm
플랜지 플레이트	아니요	최대 페이로드	5.6 kg
뚜껑	예	액세스 구멍: 높이	150.8 mm
사용 영역	공정 산업, 운송, 해양 엔지니어링, 포장 산업, 항만 설비, 기계 제작		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블 글랜드, 상부/하부			
M20	17	M12	42
M40	5	M32	6
M25	10	M16	26
케이블 글랜드, 오른쪽			
M25	2	M16	6
M40	1	M32	2
M20	3	M12	8
케이블 글랜드, 왼쪽			
			<u> </u>
M12	8	M16	6
M32	2	M25	2
M20	3	M40	1
분류			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
CLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
CLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
CLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
CLASS 15.0	27-18-01-01		



도면

KLIPPON K7 RAL7001



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

치수 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

Klippon® K - 힌지

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 HG K+POK 버전

1580360000 Klippon POK (폴리에스테르 빈 인클로저), 외부 조인트, 힌지, 기본 재질:

4008190203542 알루미늄 AlSi12, 은색

수량 1 ST

주문 번호

GTIN (EAN)

Klippon® K - 장착 플레이트

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS 15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 MOPL K7 STAHL 버전

주문 번호 3073130000 Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 장착 플레이트, 장착 플레이트, GTIN (EAN) 4008190858063 높이: 144 mm, 너비: 334 mm, 깊이: 2 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 수량 1 ST 용용아연도금, 용육아연도금, 은색

스페이서

장착 레일이나 DIN 레일과 인클로저 후면 벽 사이의 거리를 늘리기 위해 세 가지 다른 길이의 스테인리스 스틸 스페이서를 사용했습니다.

일반 주문 데이터

유형 SP M6 15 MSZN 버전

주문 번호 <u>3896100000</u> Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,

GTIN (EAN) 4008190857851 깊이: 15 mm, 기본 재질: 스틸, 은색

수량 2 ST

작성 날짜 26.11.2025 08:05:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	SP M6 20 MSZN	버전
주문 번호	3896200000	Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	깊이: 20 mm, 기본 재질: 스틸, 은색
수량	2 ST	
유형	SP M6 30 MSZN	버전
유형 주문 번호	SP M6 30 MSZN 3896300000	버전 Klippon EB (Essential Box), 스페이서, 높이: 11.2 mm, 너비: 10 mm,

깊이 7.5mm

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	TS35/324 KLIPPON K7 CSS	버전
주문 번호	<u>1910130000</u>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 324 mm, 슬롯 미포함, 스틸,
GTIN (EAN)	4032248537044	용융아연도금, 크롬 도금
수량	1 ST	

Klippon® K - 벽면 장착 홀더

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS 15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	KLIPPON K MF KIT 16	버전
주문 번호	<u>9529080000</u>	Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 장착 풋, 고정 러그, 높이: 70 mm,
GTIN (EAN)	4008190916299	너비: 33.5 mm, 깊이: 12 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301,
수량	1 ST	은색

작성 날짜 26.11.2025 08:05:39 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대

당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 FKSC M5X8 D9/SW2.5 버전

주문 번호 0295900000 GTIN (EAN)

4008190133337

50 ST 수량

SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1

깊이 7.5mm

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 TS35X7 5 ST K7

주문 번호 8000003905 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 324 mm, 슬롯 미포함, 스틸,

GTIN (EAN) 4050118652680 용융아연도금, 크롬 도금

수량 20 ST

깊이 15mm

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

TS35X15 ST K7 유형 버전

주문 번호 8000073098 장착 레일, TS 35, TS 35 x 15, 너비: 324 mm, 슬롯 포함, 스틸, 전기

GTIN (EAN) 4064675340522 아연 도금 및 보호막 처리

수량 20 ST

작성 날짜 26.11.2025 08:05:39 MEZ